

## FM EXPERTPRO 100/ W

Großer Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W mit vorkonditionierendem Reinigungssystem und leicht erreichbarem Abfallbehälter. Sicher verstaute Ausstattung im geschlossenen Mittelteil.



Bestell-Nr.

1.321-007.0

### Technische Daten

|                         |       |                   |
|-------------------------|-------|-------------------|
| EAN-Code                |       | 4054278818009     |
| Programm                |       | STANDARD          |
| Menge                   | Stück | 1                 |
| Verpackungseinheit      | Stück | 1                 |
| Gewicht ohne Zubehör    | kg    | 35                |
| Verpackungsgewicht      | kg    | 41,2              |
| Abmessungen (L × B × H) | mm    | 1518 × 650 × 1021 |
| Abmessungen, verpackt   | mm    | 1134 × 584 × 513  |

### Ausstattung

#### Müllentsorgung

- Im Lieferumfang enthalten.




**Entsorgungsmodul mit um 30°  
verstellbarem Höhenwinkel zur einfachen  
Leerung**

**Rundum geschlossen optimal geeignet zur  
Reinigung in hygienesensiblen Bereichen**

**Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley  
auch auf schrägem Untergrund**


## ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W 1.321-007.0



|   | Bestell-Nr.    | Beschreibung   |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b> |                |  |   |
| <b>Entsorgung</b>   |                |  |   |
| Müllsackhalterung ohne Griff                                  | 1 2.855-225.0  | Die Müllsackhalterung ohne Griff bildet die praktische Entsorgungseinheit an der Außenseite des Reinigungswagens.  | ■ |
| Entsorgungseinheit klein 2 × 70 L                             | 2 2.855-280.0  | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung.                | ■ |
| Fußpedal für Expert und ExpertPro                             | 3 2.855-242.0  | Ein praktisches Fußpedal ermöglicht ein ergonomisches und müheloses Öffnen des Deckels.  | □ |
| Entsorgungseinheit groß 2 × 120 L                             | 4 2.855-267.0  | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 120-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. | □ |
| Entsorgungseinheit groß 2 × 70 L                              | 5 2.855-268.0  | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.  | □ |
| Entsorgungseinheit groß 3 × 70 L                              | 6 2.855-269.0  | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für drei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.  | □ |
| Müllsack mit Reissverschluss rot 120 l                        | 7 6.999-160.0  | Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.   | □ |
| Müllsack mit Reissverschluss blau 120 l                       | 8 6.999-161.0  |  | □ |
| <b>Aufbewahrung</b>   |                |  |   |
| Deckel groß   | 9 2.855-231.0  | Ein großer Deckel dient als hygienische Abdeckung der integrierten Entsorgungseinheit.   | ■ |
| Kit Schublade 16 L  | 10 2.855-234.0 | Das 16-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.           | ■ |
| Schubladenhalter offen  | 11 2.855-245.0 | Offener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablets oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle geschlossenen ExpertPro-Varianten.             | ■ |
| Eimer 15 L  | 12 2.855-249.0 | Der große Eimer mit 15 l Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Eimerreinigungsmethode.  | ■ |
| Eimer 6 L   | 13 2.855-262.0 | Ein kleiner Eimer mit 6 l Fassungsvermögen eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung.   | ■ |
| Tür groß  | 14 2.855-278.0 | Lange große Türe, um den Reinigungswagen einfach und leicht bedienbar zu verschließen.   | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W 1.321-007.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b> |    |             |  |   |
| <b>Aufbewahrung</b>   |    |             |  |   |
| Kit Tablett   | 15 | 2.855-291.0 | Das Tablett-Kit enthält sowohl das Tablett als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.   | ■ |
| Farbclip blau   | 16 | 2.855-294.0 | Der blaue Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung.   | ■ |
| Farbclip rot  | 17 | 2.855-295.0 | Der rote Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung.  | ■ |
| Deckel klein  | 18 | 2.855-232.0 | Ein kleiner Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung.   | □ |
| Kit Schublade 8 L   | 19 | 2.855-233.0 | Das 8-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 8 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.                                     | □ |
| Kit Schublade 31 L  | 20 | 2.855-235.0 | Das 31-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 31 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.                                   | □ |
| FlexoBox  | 21 | 2.855-237.0 | Die kippbare FlexoBox ermöglicht eine ergonomische Aufnahme von Textilien und lässt sich bequem mit dem Fuß öffnen und schließen.  | □ |
| FlexoTray   | 22 | 2.855-238.0 | Praktische FlexoTray-Ablageboxe für 12-l- und 6-l-Eimer oder die passende Maschine EB 30/1 Li-Ion.   | □ |
| Multifunktionseimer 12 L                                      | 23 | 2.855-239.0 | 12-l-Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps und zur alternativen Nutzung als flexibler Tragekorb für verschiedene Reinigungsutensilien.  | □ |
| Schubladenhalter geschlossen                                  | 24 | 2.855-246.0 | Geschlossener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle offenen Expert-Varianten.  | □ |
| Halter für Multifunktionseimer                                | 25 | 2.855-253.0 | 6-l- oder 12-l-Eimer lassen sich mithilfe der speziellen Halter für Multifunktionseimer an der Außenseite der FlexoMate-Reinigungswagen je nach Bedarf in unterschiedlicher Höhe befestigen. | □ |
| Schlüssel Türe  | 26 | 2.855-256.0 | Die Türen des FlexoMate-Reinigungswagens lassen sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt wird so vor ungewolltem Zugriff geschützt.                                | □ |
| Schlüssel für Deckel  | 27 | 2.855-257.0 | Der Deckel des FlexoMate-Reinigungswagens lässt sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt kann so vor ungewolltem Zugriff geschützt werden.                         | □ |
| Deckel Eimer 12 L   | 28 | 2.855-264.0 | Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 12-l-Eimer.  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W 1.321-007.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |
|---|-------------|--------------|---|
| <b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b> |             |              |   |
| <b>Aufbewahrung</b>   |             |              |   |
| Deckel Eimer 6 L  | 29          | 2.855-265.0  | Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 6-l-Eimer. <input type="checkbox"/>   |
| Dokumentenhalter Tür  | 30          | 2.855-270.0  | Leicht anzubringender Dokumentenhalter, um Materialien wie Sicherheitsdatenblätter, Wallcharts und Reinigungspläne komfortabel zu verstauen. <input type="checkbox"/>   |
| Tür klein   | 31          | 2.855-277.0  | Eine kleine Tür eignet sich ideal für die FlexoMate Trolleys in Kombination mit der passenden FlexoBox. <input type="checkbox"/>  |
| Farbclip grün   | 32          | 2.855-292.0  | Der grüne Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. <input type="checkbox"/>   |
| Farbclip gelb   | 33          | 2.855-293.0  | Der gelbe Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Fixierung</b>  |             |              |   |
| Leiste für FlexoLink  | 34          | 2.855-226.0  | Die Leiste dient zur Befestigung der unterschiedlichen FlexoLinks am Reinigungswagen. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| FlexoLink S   | 35          | 2.855-255.0  | Kleine Halterung FlexoLink S für Mopphalter und Staubwedel mit einem maximalen Durchmesser von 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Halter Moppressse   | 36          | 2.855-260.0  | Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Moppressse. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| FlexoLink XL  | 37          | 2.855-261.0  | Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Abdeckleiste  | 38          | 2.855-266.0  | Abdeckleiste zum Verdecken offener Stellen im oberen Rahmen und an der Grundplatte. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Erweiterungsmodul Grundgestell                                | 39          | 2.855-279.0  | Die erweiternde Grundplatte ohne Rad eignet sich für die Müllsackabstützung oder als Tragmöglichkeit für 2 × 6-l- oder 1 × 12-l-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie EB 30/1 Li-Ion oder BR 30/1 C Bp. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitenwand für ExpertPro                                      | 40          | 2.855-290.0  | Seitenwand als Abdeckung von Front und Seitenbereichen und Alternative zur Türe. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| FlexoDock   | 41          | 2.855-241.0  | Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und wieder entkoppeln. <input type="checkbox"/>   |
| FlexoLink M   | 42          | 2.855-254.0  | Mithilfe der Halterung FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren. <input type="checkbox"/>   |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W 1.321-007.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                                     |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b> |    |             |   |                                     |
| <b>Fixierung</b>  |    |             |   |                                     |
| Erweiterungsmodul Grundgestell klappbar                       | 43 | 2.855-273.0 | Faltbare Grundplatte zur Erweiterung der Expert- und ExpertPro-Varianten. Geeignet für Doppelleimersystem und Maschinen wie T 9/1 Bp oder BR 30/1 C Bp.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Dämpfer Deckel klein  | 44 | 2.855-318.0 | Die Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen des großen und kleinen Deckels.  | <input type="checkbox"/>            |
| Toolflex Halter BR30/1  | 45 | 2.855-319.0 | Toolflex Halter BR30/1 zur Befestigung der kompakten Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp am FlexoMate Trolley.   | <input type="checkbox"/>            |
| Tablet-Halterung für FlexoMate                                | 46 | 9.212-038.0 | Halterung für Tablet mit abnehmbarem Schlüssel, inkl. Schrauben und rilsanlackierte Montageschiene.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Räder</b>  |    |             |   |                                     |
| Lenkrolle ohne Bremse Std. D125                               | 47 | 2.855-298.0 | Lenkrollen im 2er-Pack ohne Bremse. Sehr robust und gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lenkrollen mit Bremse Std. D125                               | 48 | 2.855-299.0 | Lenkrollen im 2er-Pack mit Bremse. Sehr robust und gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lenkrollen ohne Bremse Adv. D125                              | 49 | 2.855-296.0 | Lenkrollen ohne Bremsen Advanced mit einem Durchmesser von 125 mm für ein perfektes Schiebehaviorhalten.  | <input type="checkbox"/>            |
| Lenkrollen mit Bremse Adv. D125                               | 50 | 2.855-297.0 | Lenkrollen mit Bremsen Advanced sorgen mit einem Durchmesser von 125 mm für ein perfektes Schiebehaviorhalten und sicheres Abstellen des Trolleys auch auf schrägen Untergründen. | <input type="checkbox"/>            |
| Stoßschutz  | 51 | 2.855-300.0 | Stoßschutz zur Vermeidung von Direktkontakt und Schäden sowohl am Mobiliar als auch am Trolley.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Schiebegriffe</b>  |    |             |   |                                     |
| Schiebegriff Classic  | 52 | 2.855-243.0 | Leicht zu befestigender Schiebegriff mit zusätzlicher Möglichkeit einer FlexoLink-Integration.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoGrip   | 53 | 2.855-244.0 | Dreistufig verstellbarer, ergonomischer FlexoGrip reduziert die Belastung auf die Handgelenke der Anwenderschaft.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>UTENSILIEN</b>   |    |             |   |                                     |
| <b>Sicherheit</b>   |    |             |   |                                     |
| Idro Wasserfüllschlauch                                       | 54 | 9.212-030.0 | Wasserfüllschlauch, 119 cm.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.